

Garant**Nelinkertainen räikkälenkkiavain "4 in 1", Tyyppi: 21-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Molemmiin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus h_2	30 mm
suurin lenkin $\varnothing D1$	40 mm
suurin lenkin korkeus h_1	26 mm
Avainkoko a_4	27 mm
Avainkoko a_1	21 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko a_3	24 mm
Avainkoko a_2	22 mm
Kokonaispituus L	275 mm
suurin lenkin $\varnothing D2$	52 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain