

Garant**Nelinkertainen räikkälenkkiavain "4 in 1", Tyyppi: 12-15****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin \varnothing D1	26,5 mm
Avainkoko ₁	12 mm
suurin lenkin korkeus h ₁	17,1 mm
suurin lenkin \varnothing D2	29,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h ₂	18 mm
Avainkoko ₄	15 mm
Kokonaispituus L	190 mm
Avainkoko ₂	13 mm
Avainkoko ₃	14 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain