



Tarkkuussyylinterilukko, korkea sanku sarjalukittava, Kotelon Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085876 40
GTIN	4003482453124
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Erittäin korkea sanku.

Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

Riippulukossa on massiivinen messinkirunko, ja se varmistaa portteja, esineitä ja paljon muuta - jopa entistä joustavammin!

Tämän lukon erikoisuus on sen tavallista korkeampi sanku. Sen ansiosta lukko voidaan asettaa eri paikkoihin entistä joustavammin. Lukon sanku on lisäksi teräksenluja ja lukittu tuplasti. 116 HB Profi -lukon sisällä on tarkkuuslukitusmekanismi, ja se on optimaalisesti suojattu ruosteelta sen messinkirungon ansiosta.

Toiminto:

Sarjalukitseminen tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea **useita** lukkoja/sylintereitä.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	2
Lukkojen lukumäärä	1
Sulkeminen	sarjalukittava
Sanka kaksoissalvattu	kyllä
avaimenreikäsuoja	ei
Rungon materiaali	messinki
Kotelon Ø	40 mm
Sangan korkeus sisäpuolelta	60 mm
Sarja	116 Profi
korkea sanka	kyllä
Sanka karkaistu	kyllä
Tuotetyyppi	Riippulukko