



Tarkkuussyylinterilukko, korkea sanku sarjalukittava, Kotelon Ø: 30mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 085876 30 |
| GTIN | 4003482451120 |
| Tuoteluokka | 08Q |

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Erittäin korkea sanku.

Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

Riippulukossa on massiivinen messinkirunko, ja se varmistaa portteja, esineitä ja paljon muuta - jopa entistä joustavammin!

Tämän lukon erikoisuus on sen tavallista korkeampi sanku. Sen ansiosta lukko voidaan asettaa eri paikkoihin entistä joustavammin. Lukon sanku on lisäksi teräksenluja ja lukittu tuplasti. 116 HB Profi -lukon sisällä on tarkkuuslukitusmekanismi, ja se on optimaalisesti suojattu ruosteelta sen messinkirungon ansiosta.

Toiminto:

Sarjalukitseminen tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea **useita** lukkoja/sylintereitä.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| avaimenreikäsuoja | ei |
| korkea sankka | kyllä |
| Sarja | 116 Profi |
| Sanka karkaistu | kyllä |
| Avainten määrä | 2 |
| Lukkojen lukumäärä | 1 |
| Sulkeminen | sarjalukittava |
| Kotelon Ø | 30 mm |
| Sanka kaksoissalvattu | kyllä |
| Sangan korkeus sisäpuolelta | 45 mm |
| Rungon materiaali | messinki |
| Tuotetyyppi | Riippulukko |