

 HÖRGER & GÄSSLER

Jalusta hydraulisella hienosäädöllä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	440865 2
GTIN	4260180711141
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen hienosäätö.

Vahvat kytkentämagneetit, prismauki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Mittausjalustat nro 440795; 440800; 440840 koot 400 - 550.

Tekninen kuvaus

Liitännäkierteen aseointi	sivulla
Malli	Magneettikytkin
Pituus	81 mm
Kiinnityskierre	M10
Pitovoima	1000 N
Leveys	50 mm
Korkeus	55 mm
Tuotetyyppi	Magneettijalka

Tarvikkeet

Magneettijalan kytkin Tyypin M

440762 M