

Induktiolämmitin iDuctor Power W2300, Tyyppi: W2300KIT_B



Tilaustiedot

Tilausnumero	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Tuoteluokka	03S

Kuvaus

Malli:

iDuctor Power+ W2300 on näppärä induktiolämmitin, joka teho on 2300 W. Sen avulla isoja ja raskaita rautaa sisältäviä koneenosia voidaan lämmittää ja erottaa turvallisesti ilman avotulta. Flexcoils, saatavana eri pituuksia.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

Korkeus	130 mm
Pituus	490 mm
Jännite	230 V
Leveys	390 mm
Antoteho	2300 W
Taajuusalue	50 - 60 Hz

IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	4 kg
Tuotetyyppi	Induktiolämmitin