

**ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302767 32
GTIN	4062406230067
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää ER-kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Huomautus:**

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HPC

Kiinnitysalue: 2 - 20 mm

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 32

ER-kiristysavain: 32

**Tekninen kuvaus**

ER-varakiinnitysmutteri	32
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Kiinnitysalue	2 - 20 mm
ER-kiristysavain	32
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
---	-----------