



ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 32



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302827 32 |
| GTIN | 4062406230104 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Huomautus:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| ER-kiristysavain | 32 |
| Ulko-Ø D | 50 mm |
| ER-varakiinnitysmutteri | 32 |
| Kiinnitysalue | 2 - 20 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 100 mm |
| Kiinnitys- \varnothing D ₁ | 2-20 mm |
| Sovitin | BT 50 A = 100 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Muoto | AD |
| Pyörintätarkkuus | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32 | 309680 32 |
|---|-----------|