

**ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302827 40
GTIN	4062406230319
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää ER-kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Huomautus:**

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	63 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
ER-kiristysavain	40
Kiinnitysalue	3 - 26 mm

ER-varakiinnitysmutteri	40
Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	3-26 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Pyörintätarkkuus	$\leq 3 \mu\text{m}$
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

---

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
---	-----------