

**Weldonistukka Muoto AD, BT 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302617 10
GTIN	4062406230340
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	10
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18 000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 10 mm	309900 10
---	-----------