



## Novometer-muodonmittauslaite, Mittausalue: 14-24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	435170 14-24
GTIN	2050001951311
Tuoteluokka	46D

### Kuvaus

#### Malli:

Muodonmittauslaite Novometer keskisuurien **pyöreiden, soikeiden tai jatkuvien monikulmiomaisten reikien** sisäläpimittojen mittaamiseen. **Joustavien osien** mittaukseen.

#### Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla malli digitaalisella näytöllä tai liukukytkimellä, joka mahdollistaa toistettavan mittausvoiman. Ulkohalkaisijoiden mittaukseen sopiva malli saatavilla tilauksesta. Saatavana myös kiinteä versio, jossa on pöytä työkappaleen tukena. Novometer-mittauslaite, jonka tarkkuus on 0,01 mm, on saatavana tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,1 mm
Mittausalue	14 - 24 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Ääriviivan mittauslaite

---

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue  
50 mm

022500 50