



Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 9100X, Väri: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Tuoteluokka	040

Kuvaus

Malli:

Automaattinen hitsausmaski erinomaisilla optisilla ominaisuuksilla mahdollistaa **luotettavan suojauksen säteiltä**, kuumuudelta ja kipinöiltä ja samalla **tarkan näkyvyyden** työkappaleeseen. Työskentely on miellyttävää **vääristymättömän näkökentän** ja **tasaisen tummennuksen** ansiosta. Eri hitsaustöitä varten voidaan valita **seitsemän tummennusasteen** välillä, ja sen ansiosta vältetään liikarasitus ja lisätään työn laatua. Jokainen suojausaste voidaan asettaa kiinteästi etukäteen, esim. kirkkausaste 3 hiontatöitä varten. **Patentoitu pääpanta** lisää käyttömukavuutta myös silloin, kun maski on käännetty ylös. Painopiste siirtyy optimaalisesti, kun maski käännetään auki. **Tummat suojausasteet: 5, 8, 9 - 13. Kirkkausaste: 3.** 3 V litiumparisto (kestoikä 2 500 tuntia). **Hitsaussuodattimen näkökenttä: 54 × 107 mm.**

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
 kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms
 kytkentäaika tummasta vaaleaan: 40 - 1300 ms
 Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 1 / 1 / 2

Tekninen kuvaus

Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 2
------------------------	---------------

kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan	40 - 1300 ms
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Hitsausmaski