

NOVUS[®]**Akkukäyttöinen sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: J214EA****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Käyttäjäturvallinen ja ergonominen ammattilaisen sinkiläpistooli ohuiden ja leveiden sinkilöiden sekä nauhojen tarkkaan kiinnitykseen.

- **Altatäytettävä, nopea ja vaivaton täyttö.**
- **Etäisyysvaste sinkilöiden reunansuuntaista kiinnitystä varten.**
- **Iskuvoiman säätö.**
- **Patentoitu turvalukitus.**
- **Helppo pääsy myös ahtaisiin paikkoihin.**
- **Tarkastusikkuna täyttöasteen tarkkailuun.**

Kätevä akkukäyttöinen sinkiläpistooli, jossa Soft-Touch-tarttumapinta.

Tyhjälaukaisuvarmennus lisää turvallisuutta. LED-valo työpaikan valaisuun.

Toimituksen sisältö:

Sisältää Li-ioniakun, latauslaitteen ja kuljetuslaukun.

Huomautus:

Sopivat vara-akut numerosta 078408.

Tekninen kuvaus

Sinkilän suurin iskusyvyys	14 mm
----------------------------	-------

Valmistajamerkintä	J-214
Sopiva sinkilätyyppi	E, A
Paino	2,7 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Nitoja

Tarvikkeet

Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078418 14
Naulasarja 1000 tai 2600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078419 14
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 8 mm	078417 8
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 10 mm	078417 10
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 6 mm	078417 6
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078417 14
Li-ioniakku Tyyppi N1,3	078408 N1,3