



Akku-ura- / levyleikkuri, Tyyppi: 7130036



Tilaustiedot

Tilausnumero	078100 7130036
GTIN	
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen uraleikkuri liikkuvaan käyttöön.

Uraleikkuri.

- **Suora leikkujälki.**
- **Avoin leikkupää tarjoaa erinomaisen näkymän leikkukohtaan.**
- **QuickIN-pikavaihtojärjestelmä nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon ilman säätöjä.**

Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, **ilman** akkua ja **jailman** latauslaitetta.

Huomautus:

Sopivat akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen nrosta 073832 ja 073845.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Pienimmän kaaren säde	90 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Iskutiheys	3500 min ⁻¹

Valmistajamerkintä	ABSS 18 1.6E
suurin työmateriaalin paksuus teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
akun jännite	18 V
Lastuamisnopeus	5 - 8 m/min
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm ²	0,8 mm
Lastuamisleveys	5 mm
Paino	1,9 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Peltisakset

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18