

KÄRCHER**Teollisuusimuri, Valmistajamerkintä: IVR-L100TC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Tuoteluokka	07D

Kuvaus**Malli:**

Teollisuusimuri soveltuu **jäähdytysaineiden, voiteluemulsioiden, veden tai öljyn imuun ja erotteluun kiinteiden aineiden (esim. metallilastujen) yhteydessä.**

- **Pieni koko ja kestävä materiaali takaavat erinomaisen liikkuvuuden.**
- **Erinomainen käytön joustavuus ja pitkä käyttöikä, öljynkestävä verkkokaapeli.**
- **Imutoiminto imupään 360° kääntyvän letkuliitännän kautta.**

2-moottorinen 2,4 kW teollisuusimuri, jossa **kallistettava alusta** ja **100 litran säiliö.**

Toimituksen sisältö:

Kääntyvä alusta sekä tyhjennysletku ja täyttöasteen näyttö. **Ilman varusteita. Sopivat varusteet löytyvät nrolla 078524, 078529 ja 078533.**

Huomautus:

100 litran ruostumattomalla terässäiliöllä varustettu malli on saatavana eShopista numerolla 078522 koko IVR-L100DP.

Tekninen kuvaus

Pölyluokka – imuri	L
Pölyluokka – imuri	L

Liitöntöjen nimellisarvot	DN50 mm
Tehonkulutus	2400 W
Leveys	660 mm
Paino	58 kg
Ilmavirran määrä	148 l/s
Tyhjiö	230 mbar
Valmistajamerkintä	IVR-L 100/24-2 Tc
Säiliöiden tilavuus	100 l
Toimintäääni	68 dB(A)
Korkeus	1320 mm
Pituus	840 mm
Kaapelin pituus	6 m
Turbiinien lkm	2
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Lastu- ja nesteimusrja Liitöntöjen nimellisarvot DN50	078529 DN50
Lastukori teollisuusimureihin Tilavuus 40 l	078524 40