

KÄRCHER**Teollisuusimuri, Valmistajamerkintä: IVR-L100DP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Tuoteluokka	07D

Kuvaus**Malli:**

Teollisuusimuri soveltuu **jäähdytysaineiden, voiteluemulsioiden, veden tai öljyn imuun ja erotteluun kiinteiden aineiden (esim. metallilastujen)** yhteydessä.

- **Pieni koko ja kestävä materiaali takaavat erinomaisen liikkuvuuden.**
- **Erinomainen käytön joustavuus ja pitkä käyttöikä, öljynkestävä verkkokaapeli.**
- **Imutoiminto imupään 360° kääntyvän letkuliitännän kautta.**

2-moottorinen 2,4 kW teollisuusimuri, jossa **kallistettava alusta, 100 litran jaloterässäiliö ja integroitu tynnyripumppu** helppoon ja täydelliseen tyhjentämiseen.

Toimituksen sisältö:

Kääntyvä alusta sekä tyhjennysletku ja täyttöasteen näyttö. **Ilman varusteita. Sopivat varusteet löytyvät nrolla 078524, 078529 ja 078533.**

Huomautus:

100 litran ruostumattomalla terässäiliöllä varustettu malli on saatavana eShopista numerolla 078522 koko IVR-L100DP.

Tekninen kuvaus

Toimintäääni	76 dB(A)
--------------	----------

Kaapelin pituus	6 m
Valmistajamerkintä	IVR-L 100/24-2 Tc M
Leveys	620 mm
Liitântöjen nimellisarvot	DN50 mm
Turbiinien lkm	2
Pituus	740 mm
Tehonkulutus	2400 W
Ilmavirran määrä	118 l/s
Paino	59 kg
Säiliöiden tilavuus	100 l
Tyhjiö	230 mbar
Pölyluokka – imuri	L
Korkeus	1180 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Lastu- ja nesteimusrja Liitântöjen nimellisarvot DN50	078529 DN50
Hienohuopa lastukoriin, 40 l. Sopii imurityyppiin IVR-L100	072806 IVR-L100
Lastukori teollisuusimureihin Tilavuus 40 l	078524 40