

 steinel**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 351601****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 351601
GTIN	4007841351601
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

**Laadukas kuumailmapuhallin HG 2520 EKF, pistoolin muotoinen**, ammattikäyttöön, sisältää kuljetuslaukun. Elektronisesti säädelty, portaaton ilmamäärän säätö.

- **Liitäntäkaapeli on helppo vaihtaa.**
- **Keramiikkavastus vaihdettavissa, käyttöikä n. 800 h.**
- **Ilmanpaine enintään 4000 Pa.**
- **Lämpötilan säätö 50 - 700 °C ohjaussauvalla.**
- **Ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.**
- **Uudelleenkäynnistyssuoja.**
- **Jäähdytysporras.**
- **LCD-näyttö ja jäljellä olevan kuumuuden näyttö.**

**Käyttö:**

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Paino	840 g
Ilmavirran määrä	150 - 500 l/min

Valmistajamerkintä	HG 2520 EKF
Ilman lämpötila	50 - 700 °C
Tehonkulutus	2300 W
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

## Tarvikkeet

Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007690	078325 007690
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007553	078325 007553
Lämpötilaskanneri HL Scan Tyyppi 014919	078326 014919