

**Lämpötilaskanneri HG Scan PRO, Tyyppi: 007690****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078325 007690
GTIN	4007841007690
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Lämpötilaskanneri lämpötilan mittaukseen työkappaleen pinnasta infrapunamittauksella. Ideaalinen etämittaus laserin avulla. Varoitus ääni- ja valomerkillä ihannelämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Sääto 10 °C:n välein.

HG Scan PRO, älykäs tiedonsiirto lämpötilaskannerin ja kuumailmapuhaltimen välillä.

Virransyöttö kuumailmapuhaltimen kautta.

Täysi lämpötilan valvonta työkenneltäessä lämpötilaherkkien työkappaleiden kanssa. HG Scan PRO selvittää lämpötilan työkappaleen pinnalla infrapunamittauksella. Ihanteellinen etäisyyden määrittäminen laserin kautta. Akustinen ja optinen varoitus optimaalisen lämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Lämpötila-alue 0 - 300 °C, sääto 10 °C:n välein.

Sopii:

Kuumailmapuhallin HG 2520 E.

Tekninen kuvaus

Paino	85 g
Lämpötilan mittausalue	0 - 300 °C
sopii tuotteelle	HG 2520
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Lämpötilaskanneri

