



Lämpötilaskanneri HL Scan, Tyyppi: 014919



Tilaustiedot

Tilausnumero	078326 014919
GTIN	4007841014919
Tuoteluokka	07E

Kuvaus

Malli:

Lämpötilaskanneri lämpötilan mittaukseen työkappaleen pinnasta infrapunamittauksella. Ideaalinen etämittaus laserin avulla. Varoitus ääni- ja valomerkillä ihannelämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Sääto 10 °C:n välein.

HL Scan, LCD-näyttö ja 9 V:n paristo.

Kuvaus:

Lämpötilaskanneri HL Scan valvoo työkappaleen lämpötilaa LED-säteen avulla. Sallitun lämpötilan ylittyessä ja alittuessa tulee akustinen ja optinen signaali.

Sopii :

Laitteille HL 1920 E, HL 2020 E sekä Professional-laitteille HG 2120 E ja HG 2320 E.

Paino: 165 g

Lämpötilan mittausalue: 0 - 300 °C

sopii tuotteelle: HG 2320, HG 2120

Tekninen kuvaus

Paino	165 g
Lämpötilan mittausalue	0 - 300 °C
sopii tuotteelle	HG 2320, HG 2120
Paristotyyppi	9 V-jalustaa
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Lämpötilaskanneri

