



Automaattihitsausnaamio optrel® vegaview2.5, Väri: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Tuoteluokka	09U

Kuvaus

Malli:

Kevyt automaattinen hitsausmaski (482 g), joka ei kuormita voimakkaasti pää- ja niskalihaksia. Paras näkyvyys ja **100 % suojaus UV- ja IR-säteilyltä**. Maski **ei muuta värejä**, ja se on varustettu kirkkausasteella, joka päästää valosta läpi 23 %, mikä mahdollistaa yksityiskohtia vääristämättömän näkyvyyden työstettävään kohteeseen. Painamalla ulkoreunalla olevaa painiketta aktivoidaan **hitsaustoiminto**. Ihanteellinen työympäristöihin, joissa on heikko valaistus. Säädettävä, miellyttävä pääpanta. Valokaaren tunnistuskulma voidaan säätää liukusäätimellä, ja myös herkkyys on sovitettavissa työympäristöön parhaiten sopivaksi.

- **Tummat suojausasteet: 8 – 12**
- **Kirkkausaste: 2,5**
- **3 V litiumparisto (kestoikä 3 000 tuntia)**
- **Hitsausuodattimen näkökenttä: 50 x 100 mm**

Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus ja -leikkaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

Toimituksen sisältö:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 säilytyspussi
kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 50 - 1000 ms
Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 1 / 1 / 2

Tekninen kuvaus

Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 2
kytkentäaika tummasta vaaleaan	50 - 1000 ms
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Tuotetyyppi	Hitsausmaski

Tarvikkeet

Etulasisuojaraja, 5 osaa sisäpuolinen	097963
Puuvillainen hikinauhasarja, 2 osaa	097965
Etulasisuojaraja, 2 osaa ulkoterä	097962
Puuvillainen hikinauhasarja, 2 osaa (taakse)	097975