

## Mitutoyo

### Työntömitta, Mittausalue: 200mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	412101 200
GTIN	4946368110189
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Mittauspinnat hienohiottuja.

**Erikoistarvike:**

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

#### Tekninen kuvaus

Jaotus	1/128 tuuma
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Lukema	0,05 mm
Mittausalue	200 mm
Leukapituus	50 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Pakkaus	Tasku
Ristikärkien pituus	20,5 mm
Standardi	ISO 13385
Paino	180 g

Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,4
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Asteikko kromattu	kyllä
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Ohjaus	Korotetut liukupinnat
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyyntyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyyntyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
--------------------------------------	--------