

Mitutoyo

Työntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilastiedot

Tilausnumero	412101 300
GTIN	4946368110196
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Mittauspinnat hienohiottuja.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Ristikärkien pituus	22 mm
Mittausalue	300 mm
Pakkaus	Tasku
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Kalibrointi	A1
Lukema	0,05 mm
Leukapituus	64 mm
Standardi	ISO 13385
Paino	355 g

Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,4
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,08 mm
Asteikko kromattu	kyllä
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Ohjaus	Korotetut liukupinnat
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

Tarvikkeet

Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300