

## Mitutoyo

### Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	412628 150
GTIN	4946368693941
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Elektroninen työntömitta, jossa on Absolut-elektronikka ja iso, hyvin luettava näyttö. Kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä. Vähäisen energiankulutuksen ansiosta 18000 tunnin jatkuva käyttö yhdellä paristolla (koko 300: 5000 tuntia). Laite kytkeytyy käytettäessä automaattisesti päälle ja n. 20 minuutin jälkeen automaattisesti pois, kun sitä ei käytetä.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Liitäntäkaapeli (ruuvattava) nro 497085.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 150 mm
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,4
Automaattinen sammutus	kyllä
Lukema	0,01 mm
Leukapituus	40 mm
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Käyttöaika	15000 h

Kalibrointi	A1
Standardi	ISO 13385
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120