

Mitutoyo

Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412628 200
GTIN	4946368694009
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Elektroninen työntömitta, jossa on Absolut-elektronikka ja iso, hyvin luettava näyttö. Kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä. Vähäisen energiankulutuksen ansiosta 18000 tunnin jatkuva käyttö yhdellä paristolla (koko 300: 5000 tuntia). Laite kytkeytyy käytettäessä automaattisesti päälle ja n. 20 minuutin jälkeen automaattisesti pois, kun sitä ei käytetä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Liitäntäkaapeli (ruuvattava) nro 497085.

Tekninen kuvaus

Standardi	ISO 13385
Käyttöaika	15000 h
Mittausalue	0 - 200 mm
Leukapituus	50 mm
Automaattinen sammutus	kyllä
Lukema	0,01 mm
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä

Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,4
Kalibrointi	A1
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyyssyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyyssyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Syvyyssmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965

Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975