

Mitutoyo

Digitaalinen työntömitta IP67 pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412624 150
GTIN	4946368694030
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Elektroninen työntömitta, jossa on Absolut-elektronikka ja iso, hyvin luettava näyttö. Kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä. Vähäisen energiankulutuksen ansiosta 18000 tunnin jatkuva käyttö yhdellä paristolla (koko 300: 5000 tuntia). Laite kytkeytyy käytettäessä automaattisesti päälle ja n. 20 minuutin jälkeen automaattisesti pois, kun sitä ei käytetä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Tekninen kuvaus

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Kalibrointi	A1
Leukapituus	40 mm
Standardi	ISO 13385
Automaattinen sammutus	kyllä
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Käyttöaika	15000 h
Syvyysmitta	Ø 1,9

Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120