



Kulmahiomakone, Tyyppi: 72217360



Tilaustiedot

Tilausnumero	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja tehokas **115 mm:n yhden käden kulmahiomakone, pieni ja kätevä koko**, käyttöpää kiertyy 90°:n välein, suojakuvun pikasäätö, M14-hiomakarakierre.

Kestävä **800 W:n** moottori, kokometallinen käyttöpää, karan pysäytin, uudelleenkäynnistymisen esto.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, kiinnityssarjan ja lisäkahvan.

Valmistajamerkintä: WSG 8-115

Tehonkulutus: 800 W

Kierroslukualue: 11000 min⁻¹

Laikan enimmäis-Ø: 115 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 34 mm

Paino: 2 kg

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	800 W
Paino	2 kg
Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Valmistajamerkintä	WSG 8-115

Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s ²
Kierroslukualue	11000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone