



## Kulmahiomakone, Tyyppi: AG10-115EK



### Tilastiedot

Tilausnumero	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

Kevyt ja tehokas **115 mm:n yhden käden kulmahiomakone, pieni ja kätevä koko**, käyttöpää kiertyy 90°:n välein, suojakuvun pikasäätö, M14-hiomakarakierre.

**1000 W:n** moottori, karan pysäytin, uudelleenkäynnistymisen esto.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, kiinnityssarjan ja lisäkahvan.

### Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1000 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,3 m/s <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	AG10-115EK
Paino	2,1 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	28 mm
Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Kierroslukualue	11000 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

