



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 7-125



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Kätevä ja pienikokoinen kulmahiomakone, kapea kahva.

- **720 W:n moottori ja paino vain 1,9 kg, optimoidut ilmanottoaukot (suora jäähdytys) pidentävät käyttöikää, jälleenkäynnistyssuoja.**
- **Pienin ympärysmitta (176 mm) verrattuna muihin saman teholuokan kulmahiomakoneisiin, litteä vaihdepää mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	720 W
Valmistajamerkintä	GWS 7-125
Erytisominaisuus	Kapea ympärysmitta
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6,5 m/s ²
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Paino	1,9 kg
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm

Kierroslukualue	11000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Kulmahiomakone