



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 19-125CI



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas 1900 W:n kulmahiomakone, joka takaa maksimaalisen tuottavuuden ja parhaan käyttäjän suojauksen

- Pitkä käyttöikä suorajäähdytettyjen moottorien, Constant-Electronic-tekniikan, ylikuormitussuojan ja pitkäikäisten hiiliharjojen ansiosta.
- Helppo käsiteltävyys kapean kotelon ja softgrip-pinnan ansiosta, joista saa pitävän otteen.
- Vibration Control -lisäkahva alentaa värinää 40 % ja vähentää työn kuormittavuutta (EN 60745).
- KickBack Stop -tekniikka, jälleenkäynnistymissuoja, kiertymätön suojakupu ja värinän vaimennus takaavat johtavan käyttäjän suojauksen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1900 W
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
Valmistajamerkintä	GWS 19-125 CI
Takaiskupyssäytys	kyllä

Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Erityisominaisuus	Maksimaalinen teho
Paino	2,4 kg
Kierroslukualue	11500 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone