

AEG

Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: WS10-125S



Tilaustiedot

Tilausnumero	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

AEG – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm. Tehokas ja ergonominen kulmahiomakone, kapea ja pienikokoinen rakenne.

- **Karan turvalukitus.**
- **4 m:n verkkokaapeli.**
- **Pölyltä suojatut laakerit ja kytkimet.**
- **Voimasiirtopäätä voidaan kääntää 90 asteen portain, vasen- tai oikeakätistä käyttöä varten.**
- **Uudelleenkäynnistymisen esto.**

Yhden käden kulmahiomakone 1000 W / Ø 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri.

Huomautus:

Kaikki pienkokoiset kulmahiomakoneet, joissa on lukittava kytkin, toimitetaan ilman varokytintä.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1000 W
Paino	2,4 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	32 mm

Varokytin	ei
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s ²
Valmistajamerkintä	WS10-125S
Erytisominaisuus	M14
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	11500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Teränsuojakupu malliin WS-125 Tyyppi GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------