

# AEG

## Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: WS13125SXE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

**AEG – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.** Tehokas ja ergonominen kulmahiomakone, kapea ja pienikokoinen rakenne.

- **Karan turvalukitus.**
- **4 m:n verkkokaapeli.**
- **Pölyltä suojatut laakerit ja kytkimet.**
- **Voimasiirtopäätä voidaan kääntää 90 asteen portain, vasen- tai oikeakätistä käyttöä varten.**
- **Uudelleenkäynnistymisen esto.**

Yhden käden kulmahiomakone 1300 W / Ø 125 mm, vakionopeuselektronikka, tyhjäkäynnin kierrosluvun rajoitin ja ylikuormasuoja. **FIXTEC**-kivistysmutteri sisältyy.

#### Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri.

#### Huomautus:

Kaikki pienkokoiset kulmahiomakoneet, joissa on lukittava kytkin, toimitetaan ilman varokytintä.

### Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,5 m/s <sup>2</sup>
Paino	2,4 kg

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Erityisominaisuus	M14, FIXTEC
Enimmäiskatkaisusyvyys	32 mm
Valmistajamerkintä	WS13125SXE
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Varokytin	ei
Tehonkulutus	1300 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Teränsuojakupu malliin WS-125 Tyyppi GUARD-125	077122 GUARD-125
------------------------------------------------	------------------