

Garant**Huoltotyökalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692810
GTIN	4045197806321
Tuoteluokka	61G

Kuvaus**Malli:**

Laukun polykarbonaatti-työkalulokerot on valmistettu ruiskuvalumenetelmällä. Polykarbonaatin edut perustuvat sen iskunkestävyyteen, lujuuteen, jäykkyyteen ja kovuuteen laajalla lämpötila-alueella. Alumiinikehys, jossa muoviset kulmasuojukset, integroitu numerolukko ja laukun kannen lukitus.

Sisustus sisämitalle korkeus 150 mm:

1 pohjakaukalo, peitelevy ja 12 kaksoisjoustoläppää. 2 poikittaisväliseinää, 6 jakoporrasta ja 10 lisälokeroa pohjakaukalossa. 1 työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin etu- ja takasivulla.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisäpituus: 435 mm

Sisäleveys: 275 mm

Sisäkorkeus: 150 mm

Paino: 4,6 kg

Tekninen kuvaus

Sisäkorkeus	150 mm
-------------	--------

Paino	4,6 kg
Sisäpituus	435 mm
Sisäleveys	275 mm
Raaka-aine	PC
Työkalujen säilytystapa	avolokerot
Työkalujen säilytystapa	Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus	35 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Suojamatto	692800
Lisälokerosarja 1/2 pohjakaukaloon (10 lokeroa, 4 kokoa)	692855
Työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692845
Tilanjakosarja kokonaiseen pohjakaukaloon (3 poikkiväliseinää, 12 jakoporrasta)	692852
Työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692847
Tilanjakosarja 1/2 pohjakaukaloon (2 poikkiväliseinää, 6 jakoporrasta)	692850
Laukkuvyössä TSA-numerolukko (140×5 cm)	692860