

**Garant****Huoltotyökalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat siirrettävät****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692815
GTIN	4045197806215
Tuoteluokka	61G

**Kuvaus****Malli:**

Laukun polykarbonaatti-työkalulokerot on valmistettu ruiskuvalumenetelmällä. Polykarbonaatin edut perustuvat sen iskunkestävyyteen, lujuuteen, jäykkyyteen ja kovuuteen laajalla lämpötila-alueella. Alumiinikehys, jossa muoviset kulmasuojukset, integroitu numerolukko ja laukun kannen lukitus.

**Sisustus sisämitalle korkeus 150 mm:**

1 pohjakaukalo, peitelevy ja 12 kaksoisjoustoläppää. 2 poikittaisväliseinää, 6 jakoporrasta ja 10 lisälokeroa pohjakaukalossa. 1 työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspäädin etu- ja takasivulla.

Pyörämekanismi, 4-kertainen teleskooppivarsi sekä kuulalaakeroidut pyörät.

**Tekninen kuvaus**

Sisäpituus	435 mm
Paino	6,7 kg
Sisäleveys	275 mm
Sisäkorkeus	150 mm

Raaka-aine	PC
Työkalujen säilytystapa	avolokerot
Työkalujen säilytystapa	Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus	35 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

## Tarvikkeet

Tilanjakosarja 1/2 pohjakaukaloon (2 poikkiväliseinää, 6 jakoporrasta)	692850
Lisälokerosarja 1/2 pohjakaukaloon (10 lokeroa, 4 kokoa)	692855
Työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692847
Tilanjakosarja kokonaiseen pohjakaukaloon (3 poikkiväliseinää, 12 jakoporrasta)	692852
Suojamatto	692800
Työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692845
Laukkuvyössä TSA-numerolukko (140×5 cm)	692860