

Garant**Huoltotyökalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat irrotettava pyörämekanismi****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692835
GTIN	4045197806239
Tuoteluokka	61G

Kuvaus**Malli:**

Laukun polykarbonaatti-työkalulokerot on valmistettu ruiskuvalumenetelmällä. Polykarbonaatin edut perustuvat sen iskunkestävyyteen, lujuuteen, jäykkyyteen ja kovuuteen laajalla lämpötila-alueella. Alumiinikehys, jossa muoviset kulmasuojukset, integroitu numerolukko ja laukun kannen lukitus.

Sisustus sisämitalle korkeus 185 mm:

1 pohjakaukalo, peitelevy ja 12 kaksoisjoustoläppää. 2 poikittaisväliseinää, 6 jakoporrasta ja 10 lisälokeroa pohjakaukalossa. 1 työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin etu- ja takasivulla. 1 työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin etu- ja takasivulla.

Irrotettava pyörämekanismi, 4-kertainen teleskooppivarsi sekä kuulalaakeroidut pyörät. Aukikäännettävä pyörämekanismi, 3 lisäsäilytyslokeroa.

Tekninen kuvaus

Paino	8,3 kg
Sisäleveys	275 mm

Sisäkorkeus	185 mm
Sisäpituus	435 mm
Raaka-aine	PC
Työkalujen säilytystapa	avolokerot
Työkalujen säilytystapa	Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus	35 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Tilanjakosarja 1/2 pohjakaukalo (2 poikkiväliseinää, 6 jakoporrasta)	692850
Työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692847
Suojamatto	692800
Laukkuvyössä TSA-numerolukko (140×5 cm)	692860
Työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin	692845
Lisälokerosarja 1/2 pohjakaukalo (10 lokeroa, 4 kokoa)	692855
Tilanjakosarja kokonaiseen pohjakaukalo (3 poikkiväliseinää, 12 jakoporrasta)	692852