

FLEX

Putkihiomakone, Tyyppi: SET



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 077761 SET |
| GTIN | 4030293187191 |
| Tuoteluokka | 03S |

Kuvaus

Malli:

Tehokas putkihiomakone, jossa kierrosluvun säätö, vakionopeuden pito takogeneraattorin avulla, pehmeä käynnistys, **uudelleenkäynnistymisen esto**, ylikuormasuoja ja lämpötilan valvonta. Järjestelmän lisäosien **työkaluton vaihto** satinointia ja putkinauhahiontaa varten. Kokonaan valettu elektroniikkaosa estää pölyvauriot. Laadukas, joustavasti laakeroitu hiontavarsi, jossa 2 kiertorullaa optimaalista enint. 270°:n putkien ympäröintiä varten.

Toimituksen sisältö:

1 putkinauhahiomakone BRE14-3 125SET, 1 hiomalaite putkinauha BR125, 1 kutakin Superfinishing-Band S600, S1500, 1 kutakin hiomanauhaa Meshflex A240, A400, 5 kutakin hiomanauhaa Coruflex P80, P120, P220, 1 kuljetuslaukku L-BOXX® 238.

Huomautus:

Hiomakangasnauhat, katso alkaen numerosta 558408.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Valmistajamerkintä: BRE14-3 125SET

Tehonkulutus: 1400 W

Nauhan leveys: 40 mm

nauhan pituus: 760 mm

Putken Ø:lle: 125 mm

Paino: 3,6 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------------|
| Valmistajamerkintä | BRE14-3 125SET |
| nauhan enimmäisnopeus | 10 mm/s |
| Paino | 3,6 kg |
| Nauhan leveys | 40 mm |
| Tehonkulutus | 1400 W |
| Putken Ø:lle | 125 mm |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 0 m/s ² |
| nauhan pituus | 760 mm |
| tyyppi | Sarja |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) |
| Tuotetyyppi | Putkihiomakone |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558398 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 60 | 558410 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 120 | 558410 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558401 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 40 | 558409 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558402 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558407 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558404 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870F Rakeisuus 60 | 558411 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 60 | 558409 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 40 | 558430 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558399 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558397 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870F Rakeisuus 120 | 558408 120 |

| | |
|--|------------|
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558404 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 80 | 558430 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558404 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558412 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 60 | 558430 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558398 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558407 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 120 | 558430 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558397 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 24 | 558410 24 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558401 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558407 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558399 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558414 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 24 | 558430 24 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870F Rakeisuus 120 | 558411 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558414 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558399 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558414 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 36 | 558409 36 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558401 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558414 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558398 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 40 | 558410 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 120 | 558409 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558402 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558404 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870F Rakeisuus 60 | 558408 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558407 80 |

| | |
|--|------------|
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 80 | 558409 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870F Rakeisuus 80 | 558408 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558412 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 36 | 558430 36 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558399 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558412 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558397 60 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 36 | 558410 36 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870F Rakeisuus 80 | 558411 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558402 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558412 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870X Rakeisuus 80 | 558410 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 40 | 558401 40 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 80 | 558397 80 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 120 | 558398 120 |
| Hiomanauha, keramiikkarae XK870T Rakeisuus 60 | 558402 60 |