

**FLEX****Satinointikone TRINOX FLEX, Tyyppi: BSE14-3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Tuoteluokka	03S

**Kuvaus****Malli:****Tehokas satinointikone TRINOFLEX BSE 14-3 100 vakionopeuselektronikalla.**

- Kierrosluvun asetus ja vakiokierrosluvun pito takogeneraattorin avulla.
- Pehmytkäynnistys, ylikuormasuoja ja uudelleenkäynnistymisen esto sähkökatkon yhteydessä.
- Kokonaan valettu elektroniikkaosa estää pölyvauriot.

**Käyttö:**

Satinointiin, kiillotukseen, harjaukseen, kiillotukseen, ruosteenpoistoon ja purseenpoistoon.

**Toimituksen sisältö:**

Satinointikone BSE14-3 100, 1 hiontaosa satinointiin BS100.

Valmistajamerkintä: BSE 14-3 100

Tehonkulutus: 1400 W

Kierroslukualue: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

Työkalupidin: 19

Kiillotustyökalun pituus: 100 mm

Kiillotustyökalun Ø enintään: 125 mm

**Tekninen kuvaus**

Työkalupidin	19
Valmistajamerkintä	BSE 14-3 100
Kierroslukualue	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	0 m/s <sup>2</sup>
Kiillotustyökalun pituus	100 mm
Tehonkulutus	1400 W
Kiillotustyökalun Ø enintään	125 mm
Paino	2,9 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Satinointikone

## Tarvikkeet

Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 180	568538 180
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 120	568538 120
Kiinnitysrolla Ø 100×100 mm Tyyppi AIR	568577 AIR
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 280	568535 280
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeistus-vertailu 280	568558 280
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 80	568535 80
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeistus-vertailu 180	568558 180
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 240	568538 240
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 120	568532 120
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 40	568532 40
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 280	568538 280
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 600	568538 600
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 80	568532 80
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeistus-vertailu 100	568558 100
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 120	568535 120
Minihiomanauha Ø 100×100 mm Rakeisuus 60	568532 60