

**FLEX****Satinointikone TRINOX FLEX, Tyyppi: SET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077751 SET
GTIN	4030293187184
Tuoteluokka	03S

**Kuvaus****Malli:****Tehokas satinointikone TRINOFLEX BSE 14-3 100 vakionopeuselektronikalla.**

- Kierrosluvun asetus ja vakiokierrosluvun pito takogeneraattorin avulla.
- Pehmytkäynnistys, ylikuormasuoja ja uudelleenkäynnistymisen esto sähkökatkon yhteydessä.
- Kokonaan valettu elektroniikkaosa estää pölyvauriot.

Ainutlaatuinen lisäosatyökalu pikaliittimellä ilman työkaluja tapahtuvaan järjestelmän lisäosien "satinointi" ja "putkinauhahionta" vaihtoon.

**Käyttö:**

Satinointiin, kiillotukseen, harjaukseen, kiillotukseen, ruosteenpoistoon ja purseenpoistoon.

**Toimituksen sisältö:**

Satinointikone BSE14-3 100, 1 hiontaosa satinointiin BS100. Mukana 1× hiontakiinnike BS 100 satinointiin, 1× kumi-ilmarulla, 1× ilmapumppu, 1× hiomahuopa A 280/fine, 17-osainen hiomahylsysarja, 1× kuljetuslaukku L-BOXX® 238.

15-osainen hiomahylsysarja, johon kuuluu:

- 1× hiomahylsy MESHFLEX A 400.
- à 3× hiomahylsy ZIRCOFLEX P 80; P 120.
- 3× hiomahylsy CERAFLEX K 120.
- 3× hiomahylsy CORUFLEX P180.
- à 1× Superfinishing-hylsy S600; S 1500.

**Tekninen kuvaus**

Työkalupidin	19
Kierroslukualue	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	0 m/s <sup>2</sup>
Kiillotustyökalun pituus	100 mm
Paino	2,9 kg
Tehonkulutus	1400 W
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Kiillotustyökalun Ø enintään	125 mm
Valmistajamerkintä	BSE 14-3 100 -sarja
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Satinointikone