



TKM-pora, lieriömäinen varsi yksisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, Ø m7: 11,1-11,9 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 122524 11,1-11,9 |
| GTIN | 4045197478955 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma** ja erikoismitoitus **halkeilun estämiseksi. Leikkaavat ohjaussärmät**, jotta **yksisuuntaisten** säikeiden kohdalla voidaan välttää halkeilu, säikeiden ylijäämä ja jäysteen syntyminen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Toimitetaan **1/100 mitoissa** taulukon mukaisesti.

Lastuava aine: TKM

Standardi: Tehdasnormi

Poraussyvyys enintään: 5×D

Kärkikulma: 90 astetta

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: false

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

Ø-alue (1/100-mitta): 11,01 - 11,99 mm

Lastu-uran pituus: 71 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 118 mm

Varren Ø: 12 mm

Syöttö f GFK CFK:ssa: 0,19 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------------|
| Syöttö f GFK CFK:ssa | 0,19 mm/kierr, |
|----------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nimell.-Ø | 11,01 - 11,99 mm |
| Lastu-uran pituus | 71 mm |
| Ø-alue (1/100-mitta) | 11,01 - 11,99 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | m7 |
| Varren Ø | 12 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 118 mm |
| Pinnoitus | Timantti |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Poraussyvyys enintään | 5×D |
| Kärkikulma | 90 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | musta |