



## Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet, Tyyppi: EKF300



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Tuoteluokka	07E

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen viistehiomalaite, pehmokäynnistys, lämpökuormitussuoja suorien särmien, sisä- ja ulkosäteiden työstöön sekä poraukseen alk. Ø 22 mm . Hienosäätö mahdollistaa kapeat viisteet purseenpoistoa varten sekä leveät viisteet. Parannettu jyrsinpää säästää lastuamisvoimaa. Viiste 30° – Leveys portaaton 0 - 5 mm.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsin, **3 KM**-kääntöterää, lastunkeräin nro 084520 ja kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Työkappaleen särmän korkeus oltava ohjausrullalle vähintään 2 mm.

### Tekninen kuvaus

Pituus	310 mm
Verkköjännite	230 V
Tehonkulutus	1500 W
Paino	4 kg

Enimmäiskierroslukku	6000 min <sup>-1</sup>
Korkeus	295 mm
Valmistajamerkintä	EKF300
Leveys	138 mm
viiste	30°
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

## Tarvikkeet

KM-kääntöteräsarja, 3 osaa, SHM 200Teräkselle Tyyppi SHM200	078128 SHM200
Jyrsin3-teräinen Tyyppi ZFR300	078133 ZFR300
Vararuuvi EKF-kääntöterille Malli SCREW	078127 SCREW