



Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet, Tyyppi: EKF452



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 078121 EKF452 |
| GTIN | 4250187507267 |
| Tuoteluokka | 07E |

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen viistehiomalaite, pehmokäynnistys, lämpökuormitussuoja suorien särmien, sisä- ja ulkosäteiden työstöön sekä poraukseen alk. Ø 22 mm . Hienosäätö mahdollistaa kapeat viisteet purseenpoistoa varten sekä leveät viisteet. Parannettu jyrsinpää säästää lastuamisvoimaa. Säde R 2,5 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsin, **3 KM**-kääntöterää, lastunkeräin nro 084520 ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Työkappaleen särmän korkeus oltava ohjausrullalle vähintään 2 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------|
| Verkkojännite | 230 V |
| Tehonkulutus | 1500 W |
| Pituus | 310 mm |
| Valmistajamerkintä | EKF452 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Leveys | 138 mm |
| Enimmäiskierros-luku | 6000 min ⁻¹ |
| Paino | 4 kg |
| Korkeus | 295 mm |
| Säde | 2,5 mm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Pakkaus | Kuljetuslaukku |
| Tuotetyyppi | Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| KM-kääntöteräsarja, 3 osaa, SHM 202terän säteelle 2,5 mm Tyyppi SHM202 | 078131 SHM202 |
| Vararuuvi EKF-kääntöterille Malli SCREW | 078127 SCREW |
| Jyrsin3-teräinen Tyyppi ZFR452 | 078133 ZFR452 |