



Laahauskone GSS, Tyyppi: 230AVE



Tilaustiedot

Tilausnumero	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Vähän värisevä ja kätevä 300 W:n laahauskone, jossa **kierrosluvun esivalinta:**

- **Ergonomisesti muotoillut tarttumapinnat, joiden Softgrip mahdollistaa tehokkaan toiminnan.**
- **Erittäin vähäinen värinä irrallisen moottorikotelon ansiosta.**
- **Hiomapaperin kiinnitysjärjestelmä takaa erinomaisen pidon puristin- tai tarrakiinnityksellä.**
- **Sisäänrakennettu pölynpoisto 8-kertaisen reikähiomapaperin läpi.**
- **Suora liitäntä ulkoiseen imujärjestelmään tai mikrosuodatinsäiliöön.**

Toimituksen sisältö:

Mukana mikrosuodatinsäiliö, hiomalevy, lisäkahva.

Huomautus:

Sopiva tarrahiomapaperi numerosta 557576.

Tehonkulutus: 300 W

Hiomapaperin pituus (tarra): 184 mm

Hiomapaperin leveys (tarra): 92 mm

Hiomapaperin pituus (puristin): 230 mm

Hiomapaperin leveys (puristin): 92 mm

Epäkeskoliike: 2,4 mm

Tekninen kuvaus

Hiomapaperin leveys (tarra)	92 mm
-----------------------------	-------

Hiomapaperin leveys (puristin)	92 mm
Valmistajamerkintä	230AVE
Rei'itys	8-kertainen
Hiomapaperin pituus (tarra)	184 mm
Hiomapaperin kiinnitys puristin	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Tehonkulutus	300 W
Värähtelyluku	22000 min ⁻¹
Hiomapaperin kiinnitys tarra	kyllä
Paino	2,4 kg
Hiomapaperin pituus (puristin)	230 mm
Epäkeskoliike	2,4 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Laahauskone

Tarvikkeet

Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 120	557576 120
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 60	557576 60
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 180	557576 180
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 40	557576 40
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 320	557576 320
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 400	557576 400
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 100	557576 100
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 80	557576 80
Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 240	557576 240