



## Akku- / verkkoradio, Tyyppi: M18JSRDAB



### Tilaustiedot

Tilausnumero	073960 M18JSRDAB
GTIN	4002395167760
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka, roiskevesisuojaattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön.

- **USB-portti kannettavien laitteiden lataukseen.**
- **AUX-tulo ulkoisten audiolaitteiden liitäntään.**
- **LCD-digitaalikello ja paristot.**
- **Käyttö Milwaukeeen 18 voltin akuilla tai 220-240 voltin vaihtojännitteellä.**

Tehokas audiojärjestelmä, jossa digitaalinen radio DAB+ ja FM-viritin.

- **Kaksi passiivikalvoilla varustettua kaiutinta tuottavat kovan, selkeän äänen ja rikkaan basson.**
- **Digitaaliviritin, 10 muistipaikkaa.**
- **Tukeva malli suojaa radiota työmaalla roiskevedeltä ja pölyltä.**
- **Kotelo MP3-soittimen turvalliseen säilytykseen.**

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.

### Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Paino	5 kg
Valmistajamerkintä	M18JSRDAB+-0
Pituus	400 mm
Liitäntä	USB-liitäntä
akun jännite	18 V
Korkeus	200 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Radio

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C