



Hydraulinen akkukäyttöinen reikämeisti, matriisit, Tyyppi: M18HKP-SET



Tilaustiedot

Tilausnumero	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

FORCE LOGIC™ **Hydraulinen 60 kN akkukäyttöinen reikämeisti** stanssaa jopa Ø 100 mm reiät 3 mm:n teräkseen tai 2,5 mm:n jaloteräkseen.

- **Laitteessa sisäkierre 3/4-16 UNF.**
- **Pikavaihtojärjestelmä, jossa työkaluton kiinnitys mahdollistaa meistien ja matriisien kiinnityksen työkalusta riippumatta.**
- **Yhteensopiva tavanomaisten tarvikkeiden kanssa.**
- **Helppo aseointi matriisin hiusristikon ansiosta.**

Toimituksen sisältö:

Laturi M12-18C, kuljetuslaukku, 1 kiristysruuvi 11,1 mm (7/16-20 UNF) ja 19 mm (3/4-16 UNF), pikavaihtojärjestelmä, jossa työkaluton kiinnitys, meisti, matriisit ja UNF-kierteet ko'oilte: M16, M20, M25, M32, M40.

Huomautus:

Yhteensopivat reikämeistit, metriset kierteet alkaen nrosta 834000 (ei koko 12,5) ja niihin tarvittavat kiristysruuvit 834070 ovat tuoteryhmässä 83.

Tekninen kuvaus

suurin halkaisija	100 mm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Valmistajamerkintä	M18HKP-201CA
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
suurin stanssaussyvyys teräkseen	3 mm
Paino	2,3 kg
Pakkaus	Kuljetuslaukku
suurin stanssaussyvyys jaloteräkseen	2,5 mm
akun jännite	18 V
Stanssausteho	60 kN
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Reikämeisti

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18	073827 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C