

Garant**Rullakannatinpari liikuteltaville laatikostokaapeille Työntösuunta, vetolaatikon etulevy, Tyyppi: R27E****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Tuoteluokka	91H

Kuvaus**Malli:**

Rullanpidikepari – sisältää 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (halkaisija 100 mm), jossa kiinnitysjaru liitettyinä kulloinkin poikkiapienan avulla. **Huomioi renkaiden kulkusuunta.** Kantokyky 600 kg kuorman jakautuessa tasaisesti.

Sopii:

Pyöränkannatinpari, joka sopii tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) työkalukaapin runkoon, **mitat 27×27 E.** Turvallisuussyistä (kaatumisvaara) rungon maksimihyötykorkeus 800 mm. **Työnnetään vetolaatikon etulevystä käsin.**

Huomautus:

- **Vetolaatikat siirrettävissä työkalukaapeissa on varustettava vetolaatikoiden yksittäislukituksella. Näin laatikat lukittuvat suljettaessa automaattisesti, joten ne eivät pääse kuljetuksen aikana aukeamaan. Tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) vetolaatikoiden yksittäislukitukset varaosaluettelosta numerolla 949605.**
- **Huomioi pyörien kantavuudessa (600 kg) kaapin omapaino.**
- **Huomioi pyörien toivottu liikkumissuunta.**

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
enimmäiskantokyky yhteensä	600 kg

Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Tuotetyyppi	Rulla