



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 13 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630068 6
GTIN	4062406230173
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 631020 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Korkeus: 47 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

Osien määrä	13
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	149 mm
Korkeus	47 mm
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
Kovavaahtoalusta valikoimalle 630068	630324 630068
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632420 50
Järjestelmäkotelotyyppi 2	630323 2
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4