



Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 43 osaa, Ruuvinvääntimien lkm.: 43



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 630038 43 |
| GTIN | 4062406230166 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 11 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 tuuman 12-kulmaiset avainhylsyt: 13 kpl nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631720 koot 3; 4; 5.

1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643220 koot 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029

1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641320 koko 295

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 1/4

1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 150

1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641020 koot 130; 255

1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641620 koko 1/2

1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4

1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640190 koko 1/2

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen hylsyavain |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 13-32 mm |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Osien määrä | 43 |
| Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 4-13 mm |
| Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 3-14 mm |
| Pakkaus | ABS-muovilaatikko |
| Pituus | 507 mm |
| Leveys | 227 mm |
| Korkeus | 62 mm |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm | 631020 4 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm | 631020 8 |
| Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4 | 633520 1/4 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm | 631020 13 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm | 631020 6 |
| Kovavaahtoalusta valikoimalle 630038 | 630324 630038 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm | 631020 7 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm | 643220 12 |

| | |
|--|------------|
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm | 631020 5 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm | 641020 255 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm | 643220 8 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm | 631020 11 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm | 632420 150 |
| Järjestelmäkotelotyyppi 5 | 630323 5 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm | 631720 4 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4 | 632090 1/4 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm | 631020 10 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2 | 641620 1/2 |
| T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm | 633029 116 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm | 643220 14 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm | 643220 6 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm | 643220 10 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2 | 640190 1/2 |
| Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150 | 632840 150 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm | 631720 5 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm | 641020 130 |
| T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm | 641320 295 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm | 631720 3 |
| Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm | 632420 50 |
| 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm | 631020 9 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm | 642120 16 |

| | |
|--|-----------|
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm | 642120 24 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm | 642120 15 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm | 642120 22 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm | 642120 13 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm | 642120 27 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm | 642120 21 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm | 642120 30 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm | 642120 14 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm | 642120 19 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm | 642120 17 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm | 642120 32 |
| 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm | 642120 18 |