



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 17 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630168 6
GTIN	4062406230180
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti**; **avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-väännin: 1 kpl kuten nro 633029 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150

Jatkokappaleet: 1 kpl nro 632420 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Osien määrä	17
Vääntönelikulma	1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	149 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Kovavaahtoalusta valikoimalle 630168	630324 630168
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630323 2
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7