



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 21 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630268 6
GTIN	4062406230197
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631720 koot 3; 4; 5; 6

T-väännin: 1 kpl kuten nro 633029 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150

Jatkokappale: 1 kpl nro 632420 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 47 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	149 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 3 mm	631720 3
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
Kovavaahtoalusta valikoimalle 630268	630324 630268
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 6 mm	631720 6

Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
Kuusiohylys 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
Kuusiohylys 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
Kuusikolohylsy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 4 mm	631720 4
Kuusikolohylsy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 5 mm	631720 5
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630323 2