



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 29 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630368 6
GTIN	4062406230203
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja urakantaruuveille, joiden kierre M2,5 - M5.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631720 koot 3; 4; 5; 6

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675200 koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 4; 5,5; 8

Bits-kärjenpidin: 1 kpl nro 676800 koko 4/4

T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029

Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150

Jatkokappaleet: 1 kpl 75 mm

1 kpl nro 632420 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

## Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Osien määrä	29
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	257 mm
Leveys	149 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675250 5,5
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 8 mm	675250 8
Liitinkappale Tyyppi 4/4	676800 4/4
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675200 3/25
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 4 mm	675250 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
Kovavaahtoalusta valikoimalle 630368	630324 630368

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm	631720 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm	631720 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 6 mm	631720 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675200 2/25
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675200 1/25
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm	631720 3
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630323 2