



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 42-osainen, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630329 6
GTIN	4062406230722
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti**; **avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4 ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 7 kpl kuten nro 675340 koot TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-väännin: 1 kpl kuten nro 633029 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 100

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4 irrotusmekanismilla

Kytkinvarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 koko 6,3K 1/4 tuuman kärjille C 6,3
 Liitinvarsi: 1 terävarsi E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
 BITS-kärkien liitinkappale: 1 kpl nro 676800 1/4 tuuman nelikanta - bit-istukka 1/4 tuumaa
 Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuvivain	3-6 mm
Osien määrä	41
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-14 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	174 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Liitinkappale Tyyppi 4/4	676800 4/4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX8	675340 TX8
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675310 3/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX40	675340 TX40
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kovavaahtoalusta valikoimalle 630329	630324 630329
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 14 mm	631020 14
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX30	675340 TX30
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630323 2
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675320 3/25
Liitinvarsi kuulalla Tyyppi 2	650005 2
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 100 mm	632420 100
	675240 4

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 4 mm

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
---	-----------

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632420 50
---	-----------

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
---	-----------

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
--	------------

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675340 TX15
---	-------------

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
--	----------

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
--	----------

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675340 TX10
---	-------------

Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
------------------------------------	------------

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
---	----------